

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte XDPW 120408 SR, für Feedking HPC-Fräser,
HB7530, Typ: ST900****Bestelldaten**

Bestellnummer	212969 ST900
GTIN	4045197812650
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Hinweis:**Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ Vorschub f_z pro Zahn: 1,07 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: XDPW 120408 SR

Typ: ST900

Eckenradius: 0,8 mm

Programmierradius bei $a_{p \max}$: 2,6 mm**Technische Beschreibung**

ISO-Code Wendeschneidplatte	XDPW 120408 SR
Typ	ST900
Programmierradius bei $a_{p \max}$	2,6 mm
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HB7530

Schneidstoff	HM
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	1,8 mm
Vorschub f_z pro Zahn	1,07 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	320 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	270 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	230 m/min	P
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		