



## NC-Hochdruckspanner, Typ: 160



### Bestelldaten

Bestellnummer	360565 160
GTIN	4062406401481
Artikelklasse	32P

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Geringe Baumaße**– Optimales Verhältnis von Spannbereich zur Gesamtlänge.

Stufenlose Einstellung – 100 % Spannkraft bei 360°.

Besonders steifer Grundkörper aus GJS-60, **Ober- und Unterseite geschliffen.**

**Paarungsgenauigkeit 0,02 mm.**

- **Beidseitiges Gewinde (M8), zur Befestigung eines Werkstückanschlags.**
- **Verschleißarmer Kraftverstärker**
- **Präzise Ausrichtnuten.**
- **Seitliche Austrittsöffnung zur Abfuhr von Späne und Kühlmittel.**
- **Wartungsarme Hochdruckspindel – Konstante Druckleistung durch verschleißfestem, mechanischem Kraftverstärker.**

#### Merkmal:

- **Vollständig gekapselte, wartungsarme und nitrierte Spindel.**
- **Erhöhte Funktionssicherheit.**
- **Optimierter Späneschutz.**
- **Minimierter Reinigungsaufwand.**

#### Verwendung:

Horizontal einsetzbar. Vielseitig einsetzbares Spannmittel für Bearbeitungszentren.

#### Lieferumfang:

Inklusive 2× Blockbacken und 1× Handkurbel.

#### Sonderzubehör:

Spannpratzen Nr. 360579.

Ausricht- und Fixiersatz Nr. 360530.

Gängige Backenfabrikate z.B. Nr. 361400– 361660, Nr. 361295– 361298.

Werkstückanschlag und Kurbel Nr. 360555 und 360800.  
 Backen-Schnellwechsel-System Nr. 361293 125 und 361294 125.

**Hinweis:**

Ausrichtmaße nicht kompatibel zu anderen Fabrikaten.

## Technische Beschreibung

Serie	NC
Spannbereich d	72 - 317 mm
Grundkörperlänge a	530 mm
Gewicht	67 kg
maximale Spannweite	317 mm
Gesamtlänge L	573 mm
Grundkörperhöhe c -0,02	110 mm
Grundkörperbreite B	164 mm
Spannbereich b	0 - 245 mm
r	174 mm
g	21 mm
Typ	160
t	70 mm
Anzahl Gewinde für Werkstückanschlag	2
Quernut n H7	20 mm
Farbcode für passendes Zubehör	HOLEX NC
Längsnut l H8	20 mm
Spannkraft bis maximal	60 kN
Schlüsselweite SW	14 mm
Gesamthöhe F	159,8 mm
Produktart	Maschinenschraubstock