

Garant
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM, DLC, M: M6

Bestelldaten

Bestellnummer	132610 M6
GTIN	4045197648815
Artikelklasse	11H

Beschreibung
Ausführung:

Mit **DLC-Beschichtung sp²** der neuesten Generation.

Sehr stabile Ausführung, mit **Schälanschnitt** und **spezieller Schneidengeometrie** für **Kupfer-Werkstoffe**.

Einsetzbar mit **Emulsion** (Fettanteil mindestens 8 %).

Gewindeart: M

Schneidstoff: HSS E PM

Norm: DIN 371

Toleranzklasse: ISO 2 6H

Gewindesteigung: 1 mm

Gesamtlänge L: 80 mm

Schaft-Ø D_s: 6 mm

Schaft-Vierkant □: 4,9 mm

Kernloch-Ø: 5 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	3
Gewinde-Ø	6 mm
Anzahl Spannuten	3
Gewindesteigung	1 mm
Kernloch-Ø	5 mm
Norm	DIN 371
Schaft-Ø D _s	6 mm

Gesamtlänge L	80 mm
Schaft-Vierkant □	4,9 mm
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Schneidstoff	HSS E PM
Gewindetiefe	18 mm
Gewindeart	M
Gewindegröße	M6
Beschichtung	DLC
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	CS
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Farbring	weiß
Produktart	Gewindebohrer