



Laser Distanzmessgerät, Typ: GLM50-27C



Bestelldaten

Bestellnummer	465560 GLM50-27C
GTIN	4059952518824
Artikelklasse	46T

Beschreibung

Ausführung:

Laserentfernungsmessgerät mit robustem, stoßfestem Gehäuse, spritzwasser- und staubgeschützt. Beleuchtetes, dreizeiliges Display für optimale Lesbarkeit. Laserklasse 2 nach IEC 825-1. Einfache Handhabung mit verbesserter Benutzeroberfläche und beleuchtetem Display. Absteckfunktion. Der integrierte 360° Neigungssensor zeigt die Schräge eines Objektes durch Auflegen des Gehäuses direkt an und ermöglicht eine indirekte Höhenmessung. Digitale Grundrisse erstellen, bestehende Grundrisse importieren, bearbeiten und Arbeitsergebnisse exportieren sowie einfache Baustellenbemaßung. Schnelle und effiziente Datenübertragung und Dokumentation dank Bluetooth-Konnektivität und Bosch MeasureOn App.

Ausführung Werbetext:

Laserentfernungsmessgerät mit robustem, stoßfestem Gehäuse, spritzwasser- und staubgeschützt. Beleuchtetes, dreizeiliges Display für optimale Lesbarkeit. Laserklasse 2 nach IEC 825-1. Stativgewinde 1/4 Zoll. Der integrierte 360° Neigungssensor zeigt die Schräge eines Objektes durch Auflegen des Gehäuses direkt an und ermöglicht eine indirekte Höhenmessung. Digitale Grundrisse erstellen, bestehende Grundrisse importieren, bearbeiten und Arbeitsergebnisse exportieren sowie einfache Baustellenbemaßung. Datentransfer via Bluetooth®.

Funktion:

IP64: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Schutztasche. Inkl. Batterien Nr. 081551 LR6.

Sonderzubehör:

Messstativ Nr. 468558

Technische Beschreibung

Gewicht	200 g
Addition/Subtraktion	ja
Serie	GLM50-27C
Neigungssensor	360 Grad
Stativgewinde	1/4 Zoll
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081551 LR6
Batterielebensdauer (Messungen)	25000
Länge	119 mm
indirekte Messung (Pythagoras)	ja
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien	2
Aufruf letzter Messungen	ja
Messgenauigkeit	±1,5 mm
Höhe	29 mm
Minimal-/Maximalmessung	ja
Breite	53 mm
Reichweite	50 m
Stromversorgung	081551 LR6
IP-Schutzart	IP 65
Flächen- und Volumenberechnung	ja
Laserklasse nach IEC 825-1	2
Produktart	Distanzmessgerät

