



Kombi-Fräser-Aufsteckdorn, HSK-A 100 A = 100, Dorn-Ø d1: 27mm



Bestelldaten

Bestellnummer	306277 27
GTIN	4062406422646
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:

Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung. HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Wuchtgüte G 6,3 bei 20000 min¹.

Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnräusern und Messerköpfen mit Längs- oder Quernut.

Lieferumfang:

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube Nr. 309860.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840, Fräseranzugsschraube für Innenkühlung Nr. 309861.

Hinweis:

Innenkühlung nur mit passender Anzugsschraube Nr. 309861 möglich.

Technische Beschreibung

Dorn-Ø d ₁	27 mm
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870	27
Fräsdornlänge L ₄	33 mm
Fräsdornlänge L ₃ mit Mitnehmerring	21 mm
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	27
Außen-Ø D	48 mm

Auskraglänge A-Maß	100 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	27
Spann-Ø D ₁	27 mm
Aufnahme	HSK-A 100 A = 100
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	DIN 69882-3
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 20000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Fräser-Aufsteckdorn

Zubehör

Spezialschlüssel für Dorn-Ø 27 mm	309840 27
Mitnehmerring für Dorn-Ø 27 mm	309870 27
Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 27 mm	309860 27