

Garant GREENPLUS

Schraubensicherung 2GP22, Inhalt: 50ml**Bestelldaten**

Bestellnummer	088060 50
GTIN	4062406422790
Artikelklasse	01K

Beschreibung**Ausführung:**

Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Schraubensicherungen sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.

Typ **2GP22** niedrigfest. Mittlere Viskosität. Ideal für leicht demontierbare Schraubverbindungen. Zum Sichern von Schrauben mit Feingewinde.

Verwendung:

Niedrigfest – Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich. **Mittelfest** – Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich. **Hochfest** – Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150°C) möglich.

Hinweis:

Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

Technische Beschreibung

minimales Losbrechmoment	5,5 - 11,5 Nm
Lagertemperatur	5 - 23 °C

für Gewindegröße M bis	M36
Handfestigkeit nach	5 - 10 min
Funktionsfestigkeit nach	3 - 6 h
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 180 °C
Dynamische Viskosität	800 - 1500 mPas
geeignet für Material	Metall
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	24 Monat
Chemische Basis	Methacrylate
Eigenschaft	abdichtend
Eigenschaft	fluoreszierend unter UV-Licht
Dichte	1,08 g/cm ³
Flammpunkt	100 °C
Festigkeitsklasse	niedrigfest
geeignet für Einsatzbereich	Gewindedichtung
geeignet für Einsatzbereich	Schraubensicherung
geeignet für Einsatzbereich	universell einsetzbar
Farbe	violett
Form	flüssig
für Gewindeart	Feingewinde
Füllmenge	50 ml
Nachhaltigkeit	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktart	Schraubensicherung