

Garant GREENPLUS

Schraubensicherung 2GP70, Inhalt: 50ml**Bestelldaten**

Bestellnummer	088062 50
GTIN	4062406423438
Artikelklasse	01K

Beschreibung**Ausführung:**

Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Schraubensicherungen sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.

Typ **2GP70** hochfest. Zum Befestigen von Stehbolzen, Kugel- und Wälzlagern, die normalerweise nicht mehr gelöst werden können. Für stark beanspruchte Schraubverbindungen.

Verwendung:

Niedrigfest – Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich. **Mittelfest** – Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich. **Hochfest** – Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150°C) möglich.

Hinweis:

Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

Technische Beschreibung

Chemische Basis	Methacrylate
Dichte	1,09 g/cm ³

geeignet für Einsatzbereich	Schraubensicherung
geeignet für Einsatzbereich	Gewindedichtung
geeignet für Einsatzbereich	universell einsetzbar
Demontage	schwer
Füllmenge	50 ml
Funktionsfestigkeit nach	3 - 6 h
Form	flüssig
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	24 Monat
Eigenschaft	abdichtend
Eigenschaft	fluoreszierend unter UV-Licht
Eigenschaft	öltolerant
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 180 °C
Dynamische Viskosität	300 - 900 mPas
Festigkeitsklasse	hochfest
Lagertemperatur	5 - 23 °C
Flammpunkt	100 °C
minimales Losbrechmoment	35 - 45 Nm
Farbe	grün
für Gewindegröße M bis	M20
Handfestigkeit nach	5 - 15 min
geeignet für Material	Metall
Nachhaltigkeit	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktart	Schraubensicherung