

Garant GREENPLUS

Schraubensicherung 2GP43, Inhalt: 250ml**Bestelldaten**

Bestellnummer	088061 250
GTIN	4062406423421
Artikelklasse	01K

Beschreibung**Ausführung:**

Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Schraubensicherungen sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.

Typ **2GP43** mittelfest. Dichtet und verschließt viele Arten von Schraubverbindungen.

Hohe Resistenz gegenüber Vibrationen. Schnelle Aushärtung auf einer hohen Anzahl von Eisenmetallen. Erhöhte Ölverträglichkeit.

Verwendung:

Niedrigfest – Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich. **Mittelfest** – Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich. **Hochfest** – Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150°C) möglich.

Hinweis:

Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

Technische Beschreibung

Dynamische Viskosität	1500 - 4000 mPas
Füllmenge	250 ml

minimales Losbrechmoment	15 - 25 Nm
Demontage	mit normalem Werkzeug
für Gewindegröße M bis	M36
Festigkeitsklasse	mittelfest
Flammpunkt	100 °C
Handfestigkeit nach	5 - 15 min
Funktionsfestigkeit nach	3 - 6 h
Chemische Basis	Methacrylate
Dichte	1,08 g/cm ³
Eigenschaft	fluoreszierend unter UV-Licht
Eigenschaft	abdichtend
Eigenschaft	vibrationsbeständig
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	24 Monat
geeignet für Material	Metall
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 180 °C
Lagertemperatur	5 - 23 °C
geeignet für Einsatzbereich	Gewindedichtung
geeignet für Einsatzbereich	universell einsetzbar
geeignet für Einsatzbereich	ölige Oberflächen
Farbe	blau
Form	flüssig
Nachhaltigkeit	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktart	Schraubensicherung