

Garant GREENPLUS

Schraubensicherung 2GP90, Inhalt: 250ml**Bestelldaten**

Bestellnummer	088063 250
GTIN	4062406423469
Artikelklasse	01K

Beschreibung**Ausführung:**

Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Schraubensicherungen sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.

Typ **2GP90** mittelfest. Zuverlässige Dichtung von Gussgehäusen und Schweißnähten. Auch für nachträgliches Sichern und Befestigen kleiner Schrauben und zylindrischer Teile.

Verwendung:

Niedrigfest – Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich. **Mittelfest** – Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich. **Hochfest** – Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150°C) möglich.

Hinweis:

Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

Technische Beschreibung

minimales Losbrechmoment	10 - 15 Nm
Flammpunkt	100 °C

Temperatur Einsatzbereich	-55 - 180 °C
Funktionsfestigkeit nach	5 - 8 h
Chemische Basis	Methacrylate
Lagertemperatur	5 - 23 °C
Handfestigkeit nach	40 - 60 min
geeignet für Einsatzbereich	Gewindedichtung
geeignet für Einsatzbereich	Schraubensicherung
geeignet für Einsatzbereich	universell einsetzbar
geeignet für Einsatzbereich	vormontierte Schraubverbindungen
Eigenschaft	fluoreszierend unter UV-Licht
Eigenschaft	abdichtend
Festigkeitsklasse	mittelfest
Form	flüssig
Dynamische Viskosität	10 - 20 mPas
für Gewindegröße M bis	M6
Farbe	grün
Füllmenge	250 ml
Dichte	1,08 g/cm ³
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	24 Monat
geeignet für Material	Metall
Nachhaltigkeit	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktart	Schraubensicherung