

Garant GREENPLUS

**Fügeverbindung 6GP60, Inhalt: 250ml****Bestelldaten**

Bestellnummer	088071 250
GTIN	4062406423629
Artikelklasse	01K

**Beschreibung****Ausführung:**

Bei der Fertigungstechnik Fügen werden zwei oder mehr Teile schlüssig miteinander verbunden. Beim Einsatz des Klebers wird die volle Fügefläche zur festen Verbindung genutzt. Hohe Kraftübertragung und dynamische Belastungen werden ermöglicht (hohe Scherfestigkeit). Typ **6GP60**. Zur Reparatur abgenutzter Bereiche und Wiederherstellung korrekter Passungen. Großes Spaltmaß geeignet. Ausgehärtetes Produkt kann durch Bohren, Fräsen oder Schleifen bearbeitet werden.

**Hinweis:**

Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

**Technische Beschreibung**

Farbe	silber
Chemische Basis	Methacrylate
Füllmenge	250 ml
Funktionsfestigkeit nach	3 - 6 h
Festigkeitsklasse	hochfest

minimales Losbrechmoment	18 Nm
Dynamische Viskosität	200000 - 600000 mPas
Dichte	1,13 g/cm <sup>3</sup>
Handfestigkeit nach	5 - 15 min
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	24 Monat
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 180 °C
Lagertemperatur	5 - 23 °C
Flammpunkt	100 °C
geeignet für Einsatzbereich	Fügeverbindung
geeignet für Einsatzbereich	Reparatur
Form	pastös
für Gewindegröße M bis	M20
maximales Spaltmaß	0,3 mm
Eigenschaft	fluoreszierend unter UV-Licht
Eigenschaft	mechanisch beständig
geeignet für Material	Metall
Nachhaltigkeit	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktart	Fügeprodukt