



LED-Maschinenleuchte ring, Typ: 160mm



Bestelldaten

Bestellnummer	081439 160
GTIN	4260131238895
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

Robuste LED-Maschinenleuchten im **Aluminiumgehäuse** und einer satinierten Acrylscheibe für eine **homogene 160 Grad Ausleuchtung**.

- **Reflexionsarm, blend- und flackerfrei.**
- **Anschluss an 24 V Netzgerät oder 24 V Maschinensteuerung.**

Ringbeleuchtung „Kreislicht“ für schattenfreie 360° Ausleuchtung rund um die Spindel an Fräs- und Bohrmaschinen. Flexible Befestigungsmöglichkeit an verschiedenen Maschinentypen durch verstellbare Magnethalter.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive gummiummantelte Magnete, Netzgerät.

Technische Beschreibung

Gesamthöhe	42 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Lichtleistung	7,5 W
Leuchtmittel	LED-Modul
IP-Schutzart	IP 67

Lichtstrom	460 lm
ATEX-Zone	keine
Nennspannung	24 V
Innen-Ø	100 mm
Außen-Ø	160 mm
Produktart	Maschinenleuchte