



## Kombi-Fräser-Aufsteckdorn, HSK-A 100 A = 100, Dorn-Ø d1: 22mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	306277 22
GTIN	4062406422639
Artikelklasse	32A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung. HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Wuchtgüte G 6,3 bei 20000 min<sup>1</sup>.

#### Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen mit Längs- oder Quernut.

#### Lieferumfang:

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube Nr. 309860.

#### Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840, Fräseranzugsschraube für Innenkühlung Nr. 309861.

#### Hinweis:

Innenkühlung nur mit passender Anzugsschraube Nr. 309861 möglich.

### Technische Beschreibung

Dorn-Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Außen-Ø D	40 mm
Fräsdornlänge L <sub>3</sub> mit Mitnehmerring	19 mm
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870	22
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	22
Fräsdornlänge L <sub>4</sub>	31 mm

Auskraglänge A-Maß	100 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	22
Spann-Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Aufnahme	HSK-A 100 A = 100
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	DIN 69882-3
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 20000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Fräser-Aufsteckdorn

---

## Zubehör

Spezialschlüssel für Dorn-Ø 22 mm	309840 22
Mitnehmerring für Dorn-Ø 22 mm	309870 22
Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 22 mm	309860 22