

FLUKE.

Strommesszange, Typ: 365**Bestelldaten**

| | |
|---------------|--------------|
| Bestellnummer | 473290 365 |
| GTIN | 095969559874 |
| Artikelklasse | 47H |

Beschreibung**Ausführung:**

Strommesszangen mit großer, gut lesbarer LCD-Anzeige im schlanken und ergonomischen Design. Zusätzlich Display mit Hintergrundbeleuchtung. Abnehmbare Zange für einfacheres Messen.

Norm:**EN 61010-1****Lieferumfang:**

Inkl. Messleitungen und gepolsterter Tragetasche. Batterien 2x Nr. 081561 Gr. LR6.

Technische Beschreibung

| | |
|--|-------------------|
| Speicherfunktion | HOLD |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben |
| Anzahl enthaltener Batterien | 2 |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR6 |
| Überspannungskategorie | CAT III 600 V |

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Wechselstrom AC | 0,1 A – 200 A |
| Messverfahren | TRUE RMS (AC) |
| Grundgenauigkeit | 2 % |
| Widerstand | 0,1 Ω – 6 k Ω |
| Gleichstrom DC | 0,1 A – 200 A |
| Anzeigeumfang | 6000 |
| Gleichspannung DC | 0,1 V – 600 V |
| maximale Zangenöffnung | 18 mm |
| Wechselspannung AC | 0,1 V – 600 V |
| Stromversorgung | 2× 081561 LR6 |
| Norm | EN 61010-1 |
| Kalibrierung | I4 |
| Produktart | Stromzange |

Dienstleistungen

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Kalibrierung Stromzange Typ D | 027050 D |
| DAkkS-Kalibrierung Stromzange Typ D | 027060 D |

Zubehör

| | |
|---|------------|
| Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6 | 081561 LR6 |
|---|------------|