

BENNING**Digitale Stromzange, Herstellerbezeichnung: CM10-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	473305 CM10-1
GTIN	4014651446885
Artikelklasse	47A

Beschreibung**Ausführung:**

Robustes und ergonomisches Kunststoffgehäuse mit beleuchtetem LC-Display. Sichere Wechsel- und Gleichstrommessung ohne Öffnen des Stromkreises. Messwert-/ Maximalwerteerfassung, Relativ-Messung.

Verwendung:

Digitale Service-Messgeräte für weite Anwendungsfelder. Bieten hohe Sicherheit und weitere Zusatzfunktionen. Für den professionellen Einsatz in Industrie, Service und Handwerk. Kapazitätsmessung, Diodenprüfung. Datenlogger, Speicher, Bluetooth, App. Einschaltstrommessung (INRUSH), Tiefpassfilter (HFR), Voltsensor, ZERO-Funktion.

Norm:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Lieferumfang:

Inklusive Batterien, Messleitungen, Kompakt-Schutztasche, Bedienungsanleitung.

Technische Beschreibung

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR6
Frequenz	0,01 Hz – 10 kHz

Grundgenauigkeit	1 %
Messverfahren	TRUE RMS
Überspannungskategorie	CAT III 1000 V
Überspannungskategorie	CAT IV 600 V
Speicherfunktion	HOLD, MAX / MIN
Gleichstrom DC	10 mA – 1500 A
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Widerstand	0,1 Ω – 600 Ω
akustischer Durchgangstest	ja
maximale Zangenöffnung	42 mm
Gleichspannung DC	0,1 mV – 1000 V
Wechselspannung AC	0,1 V – 1000 V
Anzahl enthaltener Batterien	2
Herstellerbezeichnung	CM10-1
Anzeigeumfang	6000
Wechselstrom AC	10 mA – 1500 A
Stromversorgung	2x 081561 LR6
Kalibrierung	I4
Produktart	Stromzange

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Stromzange Typ D	027060 D
Kalibrierung Stromzange Typ D	027050 D

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6
---	------------