

Garant GREENPLUS

Schraubensicherung 2GP22, Inhalt: 250ml**Bestelldaten**

Bestellnummer	088060 250
GTIN	4062406422806
Artikelklasse	01K

Beschreibung**Ausführung:**

Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Schraubensicherungen sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.

Typ **2GP22** niedrigfest. Mittlere Viskosität. Ideal für leicht demontierbare Schraubverbindungen. Zum Sichern von Schrauben mit Feingewinde.

Verwendung:

Niedrigfest – Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich. **Mittelfest** – Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich. **Hochfest** – Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150°C) möglich.

Hinweis:

Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

Technische Beschreibung

Demontage	mit normalem Werkzeug
minimales Losbrechmoment	5,5 - 11,5 Nm

geeignet für Material	Metall
Funktionsfestigkeit nach	3 - 6 h
geeignet für Einsatzbereich	Gewindedichtung
geeignet für Einsatzbereich	Schraubensicherung
geeignet für Einsatzbereich	universell einsetzbar
Festigkeitsklasse	niedrigfest
Eigenschaft	abdichtend
Eigenschaft	fluoreszierend unter UV-Licht
für Gewindegröße M bis	M36
Lagertemperatur	5 - 23 °C
Handfestigkeit nach	5 - 10 min
Füllmenge	250 ml
Dynamische Viskosität	800 - 1500 mPas
Flammpunkt	100 °C
Chemische Basis	Methacrylate
Haltbarkeit ab Herstelldatum	24 Monat
Form	flüssig
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 180 °C
Dichte	1,08 g/cm ³
für Gewindeart	Feingewinde
Farbe	violett
Nachhaltigkeit	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktart	Schraubensicherung