

Garant GREENPLUS

Fügeverbindung 6GP60, Inhalt: 50ml**Bestelldaten**

Bestellnummer	088071 50
GTIN	4062406423612
Artikelklasse	01K

Beschreibung**Ausführung:**

Bei der Fertigungstechnik Fügen werden zwei oder mehr Teile schlüssig miteinander verbunden. Beim Einsatz des Klebers wird die volle Fügefläche zur festen Verbindung genutzt. Hohe Kraftübertragung und dynamische Belastungen werden ermöglicht (hohe Scherfestigkeit). Typ **6GP60**. Zur Reparatur abgenutzter Bereiche und Wiederherstellung korrekter Passungen. Großes Spaltmaß geeignet. Ausgehärtetes Produkt kann durch Bohren, Fräsen oder Schleifen bearbeitet werden.

Hinweis:

Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

Technische Beschreibung

Chemische Basis	Methacrylate
Funktionsfestigkeit nach	3 - 6 h
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	24 Monat
Dynamische Viskosität	200000 - 600000 mPas
Dichte	1,13 g/cm ³

Form	pastös
Eigenschaft	fluoreszierend unter UV-Licht
Eigenschaft	mechanisch beständig
geeignet für Material	Metall
Handfestigkeit nach	5 - 15 min
geeignet für Einsatzbereich	Fügeverbindung
geeignet für Einsatzbereich	Reparatur
für Gewindegröße M bis	M20
Füllmenge	50 ml
Flammpunkt	100 °C
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 180 °C
maximales Spaltmaß	0,3 mm
Festigkeitsklasse	hochfest
Farbe	silber
Lagertemperatur	5 - 23 °C
minimales Losbrechmoment	18 Nm
Nachhaltigkeit	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktart	Fügeprodukt