

**Garant**
**Schrumpffutter Form ADB, BT 50 A = 160, Spann-Ø D1: 10mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	303461 10
GTIN	4062406520168
Artikelklasse	31A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm (ab Ø 6).
- Gr. 3–5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.

**Norm:**

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, Schrumpfverlängerung Nr. 302410 – 302417, Schrumpfgeräte 354210 – 354400.

**Technische Beschreibung**

Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Auskraglänge A-Maß	160 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Außen-Ø D	32 mm
Aufnahme	BT 50 A = 160
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	ADB

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Schrumpffutter

## Zubehör

Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308760 50
Schrumpfgerät Typ SU1	354210 SU1
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308765 50
Kühladapter kurz4,5° für Spann-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308615 50
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308785 50
Kühladapter lang4,5° für Spann-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308620 50
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 50	308605 50
Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 50	308820 50
Unterbauschränk	354290
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 50	308740 50
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308795 50
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308650 50
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 50	308720 50
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 50	308610 50

Wechselscheibe für SpuleSU1 für Spann-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Werkzeuggrundaufnahme für SK für SK-Kegelschaft 50	354225 50
Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 50	308830 50
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 50	308660 50
AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 50	308640 50
Kühleinheit Typ CU1	354215 CU1
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308790 50
AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 50	308600 50