


Garant
VHM-Schruppfräser MTC, TiAlN, Ø f8 DC: 12mm

Bestelldaten

Bestellnummer	202976 12
GTIN	4045197431301
Artikelklasse	11X

Beschreibung
Ausführung:

Deutliche Schnittkraftreduzierung durch 45°-Spirale.

Verwendung:

Speziell für den **MTC (Multi Task Cutting)**-Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren.

Hinweis:

Wir empfehlen bei Werkstoffen > 55 HRC die Zustelltiefe auf $a_p = 0,25 \times D \dots 0,5 \times D$ zu reduzieren.

Technische Beschreibung

Eckenfasenbreite bei 45°	0,15 mm
Zähnezahl Z	4
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl < 60 HRC	0,035 mm
Schneiden-Ø D_c	12 mm
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl < 60 HRC	0,03 mm
Schaft-Ø D_s	12 mm
Gesamtlänge L	73 mm
Schneidenlänge L_c	16 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Toleranz Nenn-Ø	f8

Spiralwinkel	45 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	H
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Teilung der Schneiden	ungleich
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe $1 \times D$
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	$0,3 \times D$ bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	MTC
Farbring	rot
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	115 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	115 m/min	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	60 m/min	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	30 m/min	H
Stahl < 65 HRC	geeignet	25 m/min	H
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet	20 m/min	H
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		

