



Akku-Nass-/Trockensauger, Typ: M12FVCL-0



Bestelldaten

Bestellnummer	070230 M12FVCL-0
GTIN	4058546341190
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

Tragbarer und leistungsstarker 12 V Akku-Nass-/Trockensauger mit M12 FUEL™-Motor. Stapelbares Werkzeugkastendesign für zusätzliche Transportmöglichkeiten und verbesserte Aufbewahrung.

Lieferumfang:

Ohne Akku und ohne Ladegerät.

Inklusive Filter, Saugschlauch, Grobschmutzdüse und Fugendüse.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073816; Nr. 073827 und Nr. 073840.

Technische Beschreibung

Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	0
Gewicht ohne Akku	4,5 kg
Energieversorgung	Akkubetrieben
Länge Saugschlauch	0,5 m

Behältervolumen	6,1 l
Akkuspannung	12 V
Herstellerbezeichnung	M12FVCL-0
Volumenstrom	1275 l/min
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
Produktart	Nass- und Trockensauger

Zubehör

Li-Ion System M4B2/M12B2 Akkutyp MB12	073814 MB12
Akku-Ladegerät Typ M1218SC	073840 M1218SC
Akku-Ladegerät Typ M1218C	073840 M1218C
Akku-Starter-Set Typ M12NRG4	073839 M12NRG4
Akku-Ladegerät Typ M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion System M12B4 Akkutyp MB12	073815 MB12
Li-Ion System M12B6 Akkutyp MB12	073829 MB12