

Garant**GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, links, System / Typ: DM/52****Bestelldaten**

Bestellnummer	264839 DM/52
GTIN	4251414902893
Artikelklasse	29D

Beschreibung**Ausführung:**

Für Gewindedrehplatten Größe 22.

Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 264910; 264930; 264934 und 264938.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Innenkühlung: ja

System: DM

Schnitt- / Trennstelle: 40 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: DIL

passende Wendeschneidplatte: 22

Anstellwinkel: 90 Grad

Mindestvorbohr- \varnothing D_{min} : 48 mm

Mittenversatz L_3 : 25 mm

Technische Beschreibung

Anstellwinkel	90 Grad
Schraube für Unterlegplatte	259027 2
Unterlegplatte	279820 4
Schnitt- / Trennstelle	40 mm
System	DM
Serie	Master Mute
ISO-Code Wechselschneidkopf	DIL
Gesamtlänge L	40 mm
passende Wendeschneidplatte	22
Pratze, Schraube, O-Ring	279835 4
Mittenversatz L ₃	25 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	48 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Zubehör

Unterlegplatte Typ 4	279820 4
Unterlegplatte Typ 1	279820 1
Pratzeneinheit Typ 2	279835 2
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	259027 2