


**Garant****GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: DM/52****Bestelldaten**

Bestellnummer	264838 DM/52
GTIN	4251414902831
Artikelklasse	29D

**Beschreibung****Ausführung:**

Für Gewindedrehplatten Größe 22.

**Passend für:**

Bohrstangenschäfte Nr. 264910; 264930; 264934 und 264938.

**Hinweis:**

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Innenkühlung: ja

System: DM

Schnitt- / Trennstelle: 40 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: DIR

passende Wendeschneidplatte: 22

Anstellwinkel: 90 Grad

Mindestvorbohr- $\varnothing$   $D_{min}$ : 48 mm

Mittenversatz  $L_3$ : 25 mm

**Technische Beschreibung**

Mittenversatz L <sub>3</sub>	25 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf	DIR
passende Wendeschneidplatte	22
Serie	Master Mute
Schraube für Unterlegplatte	259027 2
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	48 mm
System	DM
Gesamtlänge L	40 mm
Pratze, Schraube, O-Ring	279835 3
Schnitt- / Trennstelle	40 mm
Unterlegplatte	279820 4
Anstellwinkel	90 Grad
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

## Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 2	259027 2
Unterlegplatte Typ 4	279820 4
Pratzeneinheit Typ 1	279835 1
Unterlegplatte Typ 1	279820 1