

Flachgreifermagnet mit Innengewinde, Ferrit, Ø: 100mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085915 100
GTIN	2050001735751
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

- **Geschirmter Flachgreifer aus Hartferrit mit Gewindebuchse.**
- **Verzinkte Oberfläche.**
- **Temperaturbeständig bis maximal 120 °C.**

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Schraubbefestigung.

Hinweis:

Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.

Technische Beschreibung

Ø	100 mm
Gewicht	940 g
Gewinde	M12 mm
Nennhaltekraft	900 N
Höhe	22 mm
maximale Temperaturbeständigkeit	120 °C
Gewindebuchse	ja
Höhe mit Gewinde	42 mm
Werkstoff Oberfläche	verzinkt

Werkstoff Magnetkern	Ferrit
Produktart	Flachgreifer-Magnet