


**Garant**
**VHM-Schruppfräser MTC, TiAlN, Ø f8 DC: 20mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	202976 20
GTIN	4045197431332
Artikelklasse	11X

**Beschreibung**
**Ausführung:**

**Deutliche Schnittkraftreduzierung** durch 45°-Spirale.

**Verwendung:**

Speziell für den **MTC (Multi Task Cutting)**-Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren.

**Hinweis:**

Wir empfehlen bei Werkstoffen > 55 HRC die Zustelltiefe auf  $a_p = 0,25 \times D \dots 0,5 \times D$  zu reduzieren.

**Technische Beschreibung**

Vorschub $f_z$ für Besäumen in Stahl < 60 HRC	0,05 mm
Zähnezahl Z	4
Schneiden-Ø $D_c$	20 mm
Eckenfasenbreite bei 45°	0,25 mm
Vorschub $f_z$ für Nutenfräsen in Stahl < 60 HRC	0,045 mm
Schaft-Ø $D_s$	20 mm
Gesamtlänge L	92 mm
Schneidenlänge $L_c$	26 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Toleranz Nenn-Ø	f8

Spiralwinkel	45 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	H
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Teilung der Schneiden	ungleich
Eingriffsbreite $a_e$ bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe $1 \times D$
Eingriffsbreite $a_e$ bei Fräsoperation	$0,3 \times D$ bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	MTC
Farbring	rot
Produktart	Eckfräser

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	115 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	115 m/min	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	60 m/min	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	30 m/min	H
Stahl < 65 HRC	geeignet	25 m/min	H
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet	20 m/min	H
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		

