

## Flachgreifermagnet mit Innengewinde, Ferrit, Ø: 16mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	085915 16
GTIN	2050000965005
Artikelklasse	08Q

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Geschirmter Flachgreifer aus Hartferrit mit Gewindebuchse.**
- **Verzinkte Oberfläche.**
- **Temperaturbeständig bis maximal 120 °C.**

#### Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Schraubbefestigung.

#### Hinweis:

Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.

### Technische Beschreibung

maximale Temperaturbeständigkeit	120 °C
Werkstoff Oberfläche	verzinkt
Gewinde	M3 mm
Höhe	4,5 mm
Nennhaltekraft	18 N
Ø	16 mm
Gewicht	6 g
Gewindebuchse	ja
Höhe mit Gewinde	11,5 mm

Werkstoff Magnetkern	Ferrit
Produktart	Flachgreifer-Magnet

---

## Zubehör

Einschraubhaken-Set mit Außengewinde10-teilig Gewinde M3	085921 M3
--	-----------