

Garant
VHM-Fräser HPC / TPC, TiAlN, Ø DC: 4 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	203028 4
GTIN	4045197527622
Artikelklasse	11X

Beschreibung
Ausführung:

 Spezieller Schliff mit Torus-ähnlicher Schneideckenverrundung und **Spezialbeschichtung**.

Toleranz Nenn-Ø: f8

Zähnezahl Z: 4

Spiralwinkel: 35 Grad

Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Schaft: DIN 6535 HB mit h6

Zähnezahl Z: 4

 Schneidenlänge L_c : 11 mm

Gesamtlänge L: 57 mm

 Schaft-Ø D_s : 6 mm

 Eckenverrundung r_v : 0,1 mm

 Vorschub f_z für Besäumen in Inconel®: 0,035 mm

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D_c	4 mm
Vorschub f_z für Besäumen in Inconel®	0,035 mm
Zähnezahl Z	4
Schaft-Ø D_s	6 mm
Gesamtlänge L	57 mm
Schneidenlänge L_c	11 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Schaft	DIN 6535 HB mit h6

Toleranz Nenn-Ø	f8
Spiralwinkel	35 Grad
Eckenverrundung r_v	0,1 mm
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Teilung der Schneiden	ungleich
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,08×D
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	TPC
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	pink
Produktart	Schaftfräser