

**Garant**
**GARANT Diabolo VHM-Vollradiusfräser HPC, TiAlN, Ø DC: 10mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	207424 10
GTIN	4045197600486
Artikelklasse	11X

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Spezielle Geometrie, Beschichtung und Hartmetall für die Hartbearbeitung.  
3 Stirnschneiden bis zum Zentrum. Deshalb als echter 3-Schneider in allen Schnitttiefen nutzbar.  
Toleranz: Radiuskontur =  $\pm 0,005$  mm.

**Technische Beschreibung**

Vorschub $f_z$ für Besäumen in Stahl < 65 HRC	0,07 mm
Vorschub $f_z$ für Kopierfräsen in Stahl < 65 HRC	0,07 mm
Zähnezahl Z	3
Schneiden-Ø $D_c$	10 mm
Schaft-Ø $D_s$	10 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Schneidenlänge $L_c$	18 mm
Spiralwinkel	30 Grad
Radius R	5 mm
Serie	Diabolo
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	H

Toleranz Nenn-Ø	f8
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite $a_e$ bei Fräsoperation	0,05×D bei Kopierfräsen
Eingriffsbreite $a_e$ bei Fräsoperation	0,2×D bei Besäumen
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	rot
Produktart	Vollradius- und Kugelfräser

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 50 HRC	geeignet	190 m/min	H
Stahl < 55 HRC	geeignet	170 m/min	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	150 m/min	H
Stahl < 65 HRC	geeignet	110 m/min	H
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		

## Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------