


**Garant****Abstechplatte neutral, HB9035, Stechbreite w: 5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273500 5
GTIN	4062406531119
Artikelklasse	21J

**Beschreibung****Verwendung:**

Für Stechschwerter Nr. 273551 – 273558.

**Technische Beschreibung**

Schneidstoff	HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Eckenradius	0,25 mm
Stechbreite w	5 mm
Hauptanwendung	P
Sorte	HB9035
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	110 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	80 m/min	K
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	geeignet		
nass maximal	geeignet		