

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte SNHX 1102, für Scheibenfräser, Hartmetall, links,
Typ: UNI**

Bestelldaten

Bestellnummer	218573 UNI
GTIN	4062406524609
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für a_e max.

Zur Bearbeitung eines planen Nutgrundes müssen auf dem Träger linke und rechte Platten montiert werden. Die vom Schaft abgewiesene Seite wird mit linken Platten bestückt.

Technische Beschreibung

Typ	UNI
Sorte	HB7835
Fasenbreite	0,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNHX 1102
Schneidstoff	HM
Plattenstärke	2,3 mm
für Schlitzbreite a_p	4 mm

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen