



Diamant-Trennscheibe 4 in 1 PREMIUM*** Premium, Scheiben-Ø: 230mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 569736 230 |
| GTIN | 9003173029473 |
| Artikelklasse | 53T |

Beschreibung

Ausführung:

Diamant-Trennscheiben für Trocken- und Nassschnitt. Bohrungs-Ø 22,23 mm.

- **Kurze Trennzeiten durch schnittfreundige Diamanten.**
- **Extrem lange Standzeit, weniger Scheibenwechsel.**
- **Gleichbleibender Durchmesser, deshalb immer volle Schnitttiefe.**
- **Verminderte Staubbelastung, da kaum Scheibenverschleiß.**

Maximale Leistung und Lebensdauer durch neue Segmenttechnologie mit optimierter Kornverteilung. 20 – 30 % schnellerer Schnitt bei **weniger Vibrationen und sauberen Schnittkanten**. Für **universellen Einsatz** auf Beton, Hartgestein, abrasiven Materialien sowie Stahlbeton. **Belaghöhe 14 mm.**

Ausführung Werbetext:

Diamant-Trennscheiben für **Trocken- und Nassschnitt**. Bohrungs-Ø 22,23 mm.

Maximale Leistung und Lebensdauer bei sauberen Schnittkanten. **Universeller Einsatz** auf Beton, Hartgestein, abrasiven Materialien und Stahl.

Verwendung:

Zum Trennen aller gängigen Baumaterialien wie Beton (auch armiert), Ziegel, Naturstein, Fliesen, Keramik, Stahl etc.

Werkstoff:

Optimiert für: Beton, Naturstein, Ziegel, Porenbeton.

Hinweis:

- **Diamantbelag werkseitig vorgeschärft. Drehrichtung unbedingt beachten!**
- **Weitere Diamant-Trennscheiben auf Anfrage.**

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Bohrungs-Ø | 22,23 mm |
| Scheiben-Ø | 230 mm |
| Schleifmittel | Diamant |
| Schleifmittelkurzzeichen | D |
| optimiert für Werkstoff | Stein |
| Form | 41 |
| Formbeschreibung | gerade |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer |
| maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s |
| Produktart | Trennscheibe |