

**Garant****VHM-Fasenfräser 60°, unbeschichtet, Ø e8 DC: 5mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	208068 5
GTIN	4062406538163
Artikelklasse	11X

## Beschreibung

**Ausführung:****Toleranz:** Spitzenwinkel  $\pm 1^\circ$ .**Verwendung:**

- Senken
- Fasen

## Technische Beschreibung

Fasenfräsen	30 Grad
Vorschub $f_z$ für Besäumen in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Schaft-Ø $D_s$	6 mm
Gesamtlänge L	57 mm
Zähnezahl Z	2
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Schneiden-Ø $D_c$	5 mm
Schneidenlänge $L_c$	13 mm
Eckenfasenwinkel	30 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	N

Toleranz Nenn-Ø	e8
Spiralwinkel	30 Grad
Eingriffsbreite $a_e$ bei Fräsoperation	0,5×D bei Besäumen
Kegelsenkerspitzenwinkel	60 Grad
Innenkühlung	nein
Schafttoleranz	h6
Farbring	ohne
Produktart	Fasenfräser

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	180 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	140 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	105 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	70 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	60 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	55 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	40 m/min	M
GG(G)	geeignet	55 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
Luft	bedingt geeignet		

## Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------