

Garant**ER-Spannmutter für HiRunER-Spannzangenfutter, für ER: 20****Bestelldaten**

Bestellnummer	309617 20
GTIN	4062406545048
Artikelklasse	31Z

Beschreibung**Ausführung:**

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit. Gleitbeschichtete Oberfläche, Kugelgelagert. Geringerer Reibwert, höhere Spannkraft.

Passend für:

HiRunER-Präzisions-ER-Spannzangenfutter Nr. 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Sonderzubehör:

Hakenschlüssel Nr. 628400, bzw. Drehmomentschlüssel Nr. 309749 oder Nr. 628520.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!

Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min^{-1}

Gesamtlänge L: 22,6 mm

Außen-Ø D: 38 mm

Gewinde: M28×1

maximales Anzugsmoment: 80 N·m

Technische Beschreibung

Gewinde	M28×1
Außen-Ø D	38 mm
für ER	20 mm
Gesamtlänge L	22,6 mm
maximales Anzugsmoment	80 N·m
Norm	DIN 6499 D
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Produktart	Spannmutter