

Garant**ER-Spannzangenfutter ultrakurz, SK 50, für ER-Spannzangen-Größe: 25****Bestelldaten**

Bestellnummer	300446 25
GTIN	4062406545369
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

Außen – und Innenkegel geschliffen. **Ultrakurze Ausführung mit innenliegender Präzisions – Spannmutter.** Bestens geeignet in engen Arbeitsräumen, höhere Stabilität.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 Form A und B.

Lieferumfang:

Inklusive ER– Spannmutter (innenliegend).

Sonderzubehör:

ER-Spannzangen Nr. 308941 – 309448, Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Hinweis:

Passende Spannmutter Nr. 309621.

Zerspanungsstrategie: HSC

Auskraglänge A-Maß: 25 mm

Außen-Ø D: 32 mm

Technische Beschreibung

für ER-Spannzangen	25 mm
Auskraglänge A-Maß	25 mm
Außen-Ø D	32 mm

Schlüsselweite SW	24 mm
Spann-Ø D ₁	1-16 mm
Aufnahme	SK 50
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Spannzangenfutter