



2K-Klebstoff, Hersteller-ID: DP410



Bestelldaten

Bestellnummer	083374 DP410
GTIN	4054596677401
Artikelklasse	08M

Beschreibung

Ausführung:

Zähelastischer 2K-Klebstoff zur schnellen und leichten Verarbeitung für dauerhaft feste Verbindungen. Härtet bei Raumtemperatur aus.

Verwendung:

Handdosierpistole Nr. 083373 Gr. PISTOLE zusammen mit Vorschubkolben Nr. 083375 Gr. KOLBEN3 und Mischröhrchen Nr. 083383 Gr. MIXER verwenden.

Gefahrgutklasse: 8

Chemische Basis: Epoxidharz

Temperatur Einsatzbereich: -55 - 80 °C

Handfestigkeit nach: 30 min

Zugscherfestigkeit: 34 N/mm²

Überlappungsfestigkeit: 38 N/mm²

Farbe: beige

Technische Beschreibung

Füllmenge	50 g
Zugscherfestigkeit	34 N/mm ²

Herstellerbezeichnung	DP410
Verarbeitungstemperatur	20 - 25 °C
Gefahrgutklasse	8
maximales Spaltmaß	0,15 mm
Handfestigkeit nach	30 min
geeignet für Material	Metall
Farbe	beige
Form	Paste
Dichte	1,1 g/cm ³
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 80 °C
Chemische Basis	Epoxidharz
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	12 Monat
Funktionsfestigkeit nach	45 min
Lagertemperatur	15 - 25 °C
UN Nummer	UN3263
beständig gegen Stöße und Vibrationen	ja
Überlappungsfestigkeit	38 N/mm ²
Produktart	Zweikomponenten-Klebstoff