

**Rohrbandschleifer, Typ: 72216660****Bestelldaten**

Bestellnummer	077715 72216660
GTIN	
Artikelklasse	03F

Beschreibung**Ausführung:**

Rohrbandschleifer mit **extrem hoher Abtragsleistung**. Ideal für die **Bearbeitung von Rohren und Rohrbogen** – Reinigen, Entfernen von Anlauffarben, Verschleifen von Schweißnähten bis zur Poliovorbereitung und Polieren zum Spiegelglanz. Drehzahlbereich für Schleif-, Vlies- und Polierbänder variabel einstellbar. **Verbesserte Bandführung**. Für Edelstahlrohre Rohr-Ø 8–45 mm.

Lieferumfang:

1 Rohrbandschleifer RS 10-70 E, je 10 Schleifbänder K120/K180, 5 Stück Vliesbänder fein, Kunststoff-Werkzeugkoffer.

Hinweis:

Schleifgewebeebänder finden Sie ab Nr. 558011.

Technische Beschreibung

Typ	72216660
Energieversorgung	Netzbetrieben
Bandlänge	533 mm
Herstellerbezeichnung	RS 10-70 E
maximale Vibration nach EN	4,5 m/s ²

bearbeitbare Rohr-Ø	8 - 45 mm
maximale Bandgeschwindigkeit	350 - 1100 mm/s
Leistungsaufnahme	800 W
Bandbreite	30 mm
Gewicht	2,9 kg
Produktart	Rohrbandschleifer

Zubehör

Schleifband Normalkorund (A)KK711T Körnung 60	558011 60
Schleifband Normalkorund (A)KK711T Körnung 120	558011 120
Schleifband Normalkorund (A)KK711T Körnung 80	558011 80
Schleifband Normalkorund (A)KK711T Körnung 180	558011 180
Schleifband Normalkorund (A)KK711T Körnung 40	558011 40