



ER-Spannzangenfutter, HSK-A 63 A = 130, für ER-Spannzangen-Größe: 25



Bestelldaten

Bestellnummer	305434 25
GTIN	4062406545390
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Durchgang aufgebohrt (ohne Einstellschraube).**
- **HSK-Funktionsflächen bearbeitet.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-Spannzangen nach DIN 6499 – Form A und B.

Lieferumfang:

Inklusive beschichteter High-Speed Spannmutter.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, ER-Spannzangen Nr. 308881 – 309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309680 bzw. 613300.

Technische Beschreibung

für ER-Spannzangen	25
Außen-Ø D	42 mm
Auskräglänge A-Maß	130 mm
Spannbereich	1 - 16 mm
Aufnahme	HSK-A 63 A = 130

Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-6
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 20000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Balluffchip-Bohrung	ja
Produktart	Spannzangenfutter

Zubehör

ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 10 mm	308946 10
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 3 mm	308960 3
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 14 mm	308946 14
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 2 mm	308960 2
ER-Spannzangen-Satz 15-teilig 2–16 mmmit Abdichtung	309244
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 12 mm	308946 12
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 3 mm	308946 3
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 13 mm	308960 13
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 5 mm	308960 5
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 10 mm	308960 10
ER-Spannzangen-Satz 15-teilig 2–16 mm	309240
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 7 mm	308941 7
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 5 mm	308962 5
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 4 mm	308941 4
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 16 mm	308960 16
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 9 mm	308941 9

ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 7 mm	308959 7
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 14 mm	308959 14
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 14 mm	308941 14
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 7 mm	308960 7
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 7 mm	308962 7
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 9 mm	309430 9
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 15 mm	308962 15
HSK-Kühlmittelrohr für HSK 25	309880 25
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 12 mm	308962 12
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 8 mm	308959 8
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 8 mm	308962 8
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 10 mm	308941 10
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 4 mm	308946 4
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 15 mm	308946 15
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 16 mm	308946 16
ER-Spannzangen-Satz 7-teilig, 4 – 16 mmmit Abdichtung	309022
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309430 8
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 6 mm	308946 6
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 6 mm	308959 6
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309430 10
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 5 mm	308941 5
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 14 mm	308962 14
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 11 mm	308946 11
	308962 10

ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 10 mm

ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 9 mm

308962 9

ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 13 mm

308946 13

ER-Spannzangen-Satz 15-teilig 2–16 mm

309021

ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 15 mm

308959 15

ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 2,8 mm

309430 2,8

ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 16 mm

308962 16

ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 4 mm

308962 4

ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 7 mm

309430 7

ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 8 mm

308946 8

ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 9 mm

308959 9

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 4 mm

308960 4

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 6 mm

308941 6

ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 12 mm

308959 12

ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 5 mm

308946 5

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 15 mm

308941 15

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 11 mm

308960 11

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 2 mm

308941 2

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 6 mm

308960 6

ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 4,5 mm

309430 4,5

ER-Spannschlüssel für ER-Spannzangenfutter 25

309680 25

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 16 mm

308941 16

HiRunER Spannschlüssel für Drehmomentschlüssel Typ 25

309749 25

ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 13 mm

308959 13

308962 13

ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 13 mm

ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 7 mm	308946 7
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 9 mm	308946 9
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 4 mm	308959 4
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 12 mm	308960 12
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 12 mm	308941 12
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 13 mm	308941 13
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 16 mm	308959 16
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 3 mm	308962 3
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 11 mm	308962 11
ER-SpannmutterHigh Speed für ER 25	309610 25
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 5 mm	308959 5
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 3 mm	308941 3
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 9 mm	308960 9
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 3 mm	308959 3
ER-Spannzangemit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 6 mm	308962 6
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 8 mm	308941 8
Steckschlüssel für HSK-Kühlmitelrohr für HSK 25	309890 25
ER-Spannzangen-Satz 15-teilig 2–16 mmmit Abdichtung und Spritzdüsen	309245
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 14 mm	308960 14
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 15 mm	308960 15
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 11 mm	308959 11
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309430 6
ER-Spannzangemit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 10 mm	308959 10

ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 8 mm	308960 8
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 11 mm	308941 11