

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte DCGW 04T001, CBN (5° / 7°),  
Schneidkantenausführung: G****Bestelldaten**

Bestellnummer	265426 G
GTIN	4062406545802
Artikelklasse	21H

**Beschreibung****Ausführung:**

2-Schneiden-Bestückung.

Eckenradius: 0,1 mm

Sorte: BU7220

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,03 - 0,12 mmVorschub  $f$ : 0,04 - 0,12 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 160 m/min

Schneidkantenausführung: G

**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 160 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGW 04T001
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_p$	0,03 - 0,12 mm

Eckenradius	0,1 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidkantenausführung	G
Schneidstoff	CBN
Vorschub f	0,04 - 0,12 mm/U
Sorte	BU7220
Produktnamensattribut	BU7220
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	geeignet		
trocken	geeignet		