

Garant
GARANT Master Ni-Based Torusfräser HPC, TiAlN, Ø DC / R1: 12/2,5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	206371 12/2,5
GTIN	4062406565336
Artikelklasse	11Z

Beschreibung
Ausführung:

Innovatives Substrat speziell für die Zerspanung von **Nickel-Basis-Legierungen**. Neu entwickelte Beschichtung.

Verwendung:

Zum Fräsen von **Nickel-Basis-Legierungen mit hoher Warmhärte**.

Technische Beschreibung

Freistellungs-Ø D ₁	11,6 mm
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Schneidenlänge L _c	26 mm
Schneidenradius R ₁	2,5 mm
Zähnezahl Z	4
Auskräglänge L ₁ inkl. Freistellung	38 mm
Schneiden-Ø D _c	12 mm
Spiralwinkel	35 Grad
Gesamtlänge L	83 mm
Schaft-Ø D _s	12 mm
Vorschub f _z für Besäumen in Inconel®	0,05 mm
Serie	Master Ni-based

Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	f8
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Teilung der Schneiden	ungleich
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,3×D bei Besäumen
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,05×D bei Kopierfräsen
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Schafttoleranz	h6
Farbring	pink
Produktart	Torusfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Inconel	geeignet	40 m/min	S
nass maximal	geeignet		

Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------