


Garant**Radien-Wendeplatte, HB225, Typ / Radius R: 16/1,5****Bestelldaten**

Bestellnummer	231527 16/1,5
GTIN	4062406565558
Artikelklasse	21Y

Beschreibung**Ausführung:**

2-schneidige Radien-Wendeschnidplatten.

Verwendung:

Für konvexe Radien an Außen- \emptyset oder in Bohrungen.

Passend für:

Nr. 231500 Gr. 16

Technische Beschreibung

Beschichtung	AlCrN
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
X	3,25 mm
L	11,11 mm
S	3,97 mm
Y	1,5 mm
Radius R	1,5 mm

Z	3 mm
Typ	16
Sorte	HB225
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	250 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	250 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	250 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	65 m/min	S
GG(G)	geeignet	110 m/min	K
CuZn	geeignet	250 m/min	N
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		