

Garant**Wendeplatte für NC-Anbohrer, HB225, Typ: 16****Bestelldaten**

Bestellnummer	231521 16
GTIN	4062406565534
Artikelklasse	21Y

Beschreibung**Verwendung:**

Zum NC Anbohren und Fasen. Auch für Plandrehen bei stehendem Einsatz auf der Drehmaschine geeignet. **Zum Gravieren geeignet.**

Hinweis:

$a_p = 4 \text{ mm}$, $f = 0,03 \text{ mm}$.

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Beschichtung	AlCrN
ISO-Code	SOGT 11T308
Typ	16
Sorte	HB225
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendescheidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	130 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	130 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	80 m/min	M
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		