

# HEDI

## Maschinenleuchte, Typ: 10LED



### Bestelldaten

Bestellnummer	081304 10LED
GTIN	4003644000456
Artikelklasse	08B

### Beschreibung

**Ausführung:**

Hochwertige, universell einsetzbare Leuchten, mit Ein-/ Aus-Schalter, 3 m Gummianschlussleitung.

Alle HEDI® Maschinen-/ Arbeitsplatzleuchten kommen serienmäßig mit Tischklemmen, integriertem Magnet und 4 Schrauben zur flexiblen Befestigung der Leuchte auf diversen Untergründen.

Bewährte Maschinenleuchte mit extrem robusten Lampenkopf, spritzwasser- und staubdicht, für den professionellen Einsatz in rauen Arbeitsumgebungen oder den Einsatz an und in Maschinen. Funkenstörung nach DIN EN 62493.

**Funktion:**

IP64: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

### Technische Beschreibung

Lichtstrom	1170 lm
IP-Schutzart	IP 64
ATEX-Zone	keine

Nennspannung	250 V
Energieversorgung	Netzbetrieben
Lichtleistung	14,5 W
Abstrahlwinkel fest	120 Grad
Lichtfokussierung	blendfreier Breitstrahl
Produktart	Maschinenleuchte