


Garant**Wendeplatte für NC-Anbohrer, HB225, Typ: 10G****Bestelldaten**

Bestellnummer	231521 10G
GTIN	4062406565527
Artikelklasse	21Y

Beschreibung**Verwendung:****Nur zum Gravieren verwenden.****Hinweis:** $a_p = \max. 0,8 \text{ mm}$, $f = 0,008 \text{ mm bis } 0,02 \text{ mm}$.**Technische Beschreibung**

ISO-Code	SOGT 080201
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Beschichtung	AlCrN
Typ	10G
Sorte	HB225
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	130 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	130 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	80 m/min	M
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		