


**Garant****Radien-Wendeplatte, HB225, Typ / Radius R: 16/1****Bestelldaten**

Bestellnummer	231527 16/1
GTIN	4062406565541
Artikelklasse	21Y

**Beschreibung****Ausführung:**

2-schneidige Radien-Wendeschneidplatten.

**Verwendung:**

Für konvexe Radien an Außen- $\emptyset$  oder in Bohrungen.

**Passend für:**

Nr. 231500 Gr. 16

X: 2,75 mm

Y: 1,5 mm

Z: 2,51 mm

**Technische Beschreibung**

X	2,75 mm
Y	1,5 mm
L	11,11 mm
Radius R	1 mm
S	3,97 mm

Typ	16
Beschichtung	AlCrN
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Z	2,51 mm
Sorte	HB225
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Bohren

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	250 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	250 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	250 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	65 m/min	S
GG(G)	geeignet	110 m/min	K
CuZn	geeignet	250 m/min	N
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		