

**Garant**
**GARANT Master Alu VHM-Fräser HPC HPC, unbeschichtet, Ø e8 DC: 16mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	203208 16
GTIN	4062406565954
Artikelklasse	11X

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Für Schlichtoperationen.  
 Spezielle Geometrie für optimale Spanabfuhr.  
 Hohe Eigenstabilität und Laufruhe durch Ungleichteilung.  
 Zum Umfangfräsen als Schlichtarbeitsgang.

**Technische Beschreibung**

Zähnezahl Z	5
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Toleranz Nenn-Ø	h6
Eckenfasenwinkel	90 Grad
Schneidenlänge $L_c$	64 mm
Freistellungs-Ø $D_1$	15,5 mm
Schneiden-Ø $D_c$	16 mm
Spiralwinkel	38 Grad
Schaft-Ø $D_s$	16 mm
Zustellrichtung	horizontal
Vorschub $f_z$ für Besäumen in Alu kurzspanend	0,07 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Wuchtgüte mit Schaft	G 2,5 mit HA

Auskraglänge L <sub>1</sub> inkl. Freistellung	72 mm
Serie	Master Alu
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	W
Teilung der Schneiden	ungleich
Eingriffsbreite a <sub>e</sub> bei Fräsoperation	0,1×D bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	gelb
Produktart	Eckfräser

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu	geeignet	500 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	450 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	400 m/min	N
PMMA Acryl	geeignet	180 m/min	N
PE-HD	geeignet	140 m/min	N
PA 66	geeignet	180 m/min	N
PEEK	geeignet	130 m/min	N
PF 31	geeignet	110 m/min	N
PVDF GF20	geeignet	160 m/min	N
POM GF25	geeignet	140 m/min	N
PA 66 GF30	geeignet	140 m/min	N
PEEK GF30	geeignet	120 m/min	N
PTFE CF25	geeignet	140 m/min	N
Honeycomb Sandwich	bedingt geeignet	260 m/min	N

Cu	geeignet	140 m/min	N
CuZn	geeignet	120 m/min	N
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		

**Dienstleistungen**

Schaftschleifen Typ HB

129100 HB