


Garant
GARANT Master Ni-Based VHM Schafffräser HPC / TPC, TiAlN, Ø DC: 5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	203048 5
GTIN	4062406565503
Artikelklasse	11Z

Beschreibung
Ausführung:

 Spezieller Schliff mit **Torus-ähnlicher Schneideckenverrundung**.

 Innovatives Substrat speziell für die Zerspanung von **Nickel-Basis-Legierungen**. Neu entwickelte Beschichtung.

Verwendung:

 Zum Fräsen von **Nickel-Basis-Legierungen mit hoher Warmhärte**.

Hinweis:
Nachfolgeprodukt für Nr. 203028.
Technische Beschreibung

Zähnezahl Z	4
Eckenverrundung r_v	0,2 mm
Spiralwinkel	35 Grad
Freistellungs-Ø D_1	4,8 mm
Toleranz Nenn-Ø	f8
Schneidenlänge L_c	13 mm
Gesamtlänge L	57 mm
Vorschub f_z für Besäumen in Inconel®	0,04 mm
Auskräglänge L_1 inkl. Freistellung	19 mm
Schneiden-Ø D_c	5 mm
Schaft-Ø D_s	6 mm

Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Serie	Master Ni-based
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Teilung der Schneiden	ungleich
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,08×D
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Zerspanungsstrategie	TPC
Farbring	pink
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Inconel	geeignet	40 m/min	S
nass maximal	geeignet		

Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------