

**Garant**
**Power Q mini Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten  
ANGX, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 35/5mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	213056 35/5
GTIN	4062406566609
Artikelklasse	210

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Hochvorschubfrässystem für **kleinere Bearbeitungsdurchmesser** und **größere Einsatziefen**.  
Besonders **effektiv durch hohe Schneidenanzahl**.

**Ersatzteil:**

Wendeschneidplatten-Schrauben-Set Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 7IP** verwenden.

Bei Verwendung von Verlängerungen stets mit Innenkühlung arbeiten.

**Technische Beschreibung**

Ø D <sub>3</sub>	29 mm
Anzahl Schneiden Z	5
passende Wendeschneidplatte	ANGX10T308ZE.R
Bohrzirkularfräsen Ø D <sub>min</sub>	64 mm
Rampingwinkel α <sub>max</sub>	0,73 Grad
Bohrzirkularfräsen Ø D <sub>max</sub>	68 mm
Serie	Power Q

Ramplinglänge L für $\alpha_{\max}$	27,4 mm
Schneiden- $\varnothing D_c$	35 mm
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	40 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Innenkühlung	ja
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Aufnahmegewinde M	M16
Bohrzirkularfräsen $a_p$	1 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser