

Garant
**Power Q mini Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für
Wendeschneidplatten ANGX, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/5mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	213052 32/5
GTIN	4062406566340
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Hochvorschubfrässystem für **kleinere Bearbeitungsdurchmesser** und **größere Einsatziefen**.
Besonders **effektiv durch hohe Schneidenanzahl**.

Ersatzteil:

Wendeschneidplatten-Schrauben-Set Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 7IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Ø D ₃	26 mm
Ramplinglänge L für α _{max}	24,4 mm
Schneiden-Ø D _c	32 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	58 mm
Einstellwinkel κ	20 Grad
Innenkühlung	ja
Gesamtlänge L _{ges}	150 mm
Serie	Power Q
passende Wendeschneidplatte	ANGX10T308ZE.R

Auskraglänge L_1	70 mm
Schaft-Ø D_s h6	32 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	62 mm
Rampingwinkel α_{max}	0,82 Grad
Bohrzirkularfräsen a_p	1 mm
Anzahl Schneiden Z	5
Schaftausführung	Weldonschaft
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser