

Garant
**Power Q mini Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für
Wendeschneidplatten ANGX, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 16/2mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	213052 16/2
GTIN	4062406566319
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Hochvorschubfrässystem für **kleinere Bearbeitungsdurchmesser** und **größere Einsatziefen**.
Besonders **effektiv durch hohe Schneidenanzahl**.

Ersatzteil:

Wendeschneidplatten-Schrauben-Set Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 7IP** verwenden.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	ANGX10T308ZE.R
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	26 mm
Bohrzirkularfräsen a _p	1 mm
Rampingwinkel α _{max}	2,39 Grad
Schaft-Ø D _s h6	16 mm
Gesamtlänge L _{ges}	100 mm
Serie	Power Q
Einstellwinkel κ	20 Grad
Anzahl Schneiden Z	2

Rampinglänge L für α_{\max}	8,4 mm
Schneiden- $\varnothing D_c$	16 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	30 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
Auskraglänge L_1	30 mm
Innenkühlung	ja
Schaftausführung	Weldonschaft
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser