

Garant**Power Q mini Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten
ANGX, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 52/8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	213058 52/8
GTIN	4062406566760
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Hochvorschubfrässystem für **kleinere Bearbeitungsdurchmesser** und **größere Einsatziefen**.
Besonders **effektiv durch hohe Schneidenanzahl**.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 7IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	8
passende Wendeschneidplatte	ANGX10T308ZE.R
Gesamtlänge L _{ges}	50 mm
Schneiden-Ø D _c	52 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	98 mm

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Aufnahmebohrungs- \varnothing	22 mm
Rampingwinkel α_{\max}	0,45 Grad
Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen a_p	1 mm
Ramplinglänge L für α_{\max}	44,4 mm
Einstellwinkel κ	20 Grad
$\varnothing D_3$	46 mm
Serie	Power Q
Fz Helix	0,8
Schaftausführung	mit Bohrung
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser