



Eckfräser 90° MFW mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten TOMT, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 40/5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	226400 40/5
GTIN	4960664914104
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungsfräser mit neu entwickelter Dreieck-Wendeschneidplatte zum Eck- und Nutfräsen und Ramping bei geringeren Schnittkräften und erhöhter Stabilität.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_s h6	32 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	78 mm
Gesamtlänge L_{ges}	150 mm
passende Wendeschneidplatte	TOMT060508
Rampingwinkel α_{max}	0,33 Grad
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	75 mm
Ramplinglänge L für α_{max}	34,25 mm
Schneiden-Ø D_c	40 mm
Wendeplattenschraube	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Auskraglänge L_1	50 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	6 mm
Anzahl Schneiden Z	5
Ø D_3	35 mm

Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube Typ 1	229723 1
---------------------	----------