



Eckfräser 90° MFW mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten TOMT, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/2Lmm



Bestelldaten

Bestellnummer	226400 25/2L
GTIN	4960664914203
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungsfräser mit neu entwickelter Dreieck-Wendeschneidplatte zum Eck- und Nutfräsen und Ramping bei geringeren Schnittkräften und erhöhter Stabilität.

Technische Beschreibung

Rampinglänge L für α_{\max}	19,25 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{\max}	48 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p \max}$	6 mm
Auskraglänge L_1	50 mm
Schaft-Ø D_s h6	25 mm
Gesamtlänge L_{ges}	170 mm
Rampingwinkel α_{\max}	0,6 Grad
passende Wendeschneidplatte	TOMT060508
Schneiden-Ø D_c	25 mm
Wendeplattenschraube	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Bohrzirkularfräsen Ø D_{\min}	45 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Ø D_3	20 mm

Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube Typ 1	229723 1
---------------------	----------